

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 4.5/8-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 4.5/8-12
GTIN	4062406053185
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 117,5 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 115,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	115,5 mm
Lastuava aine	HSS
Kierteennousu	2,11 mm
Kierteen syvyys	176,2 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Kokonaispituus L	180 mm
Terien lkm Z	12

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	44 mm
Kierteen Ø	117,5 mm
Lastu-urien määrä	12
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	4.5/8-12 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi