

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 4.7/8-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130055 4.7/8-12
GTIN	4062406055509
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 123,8 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 121,7 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	2,11 mm
Lastu-urien määrä	12
Varren nelikulmio □	44 mm
Alkureiän Ø	121,7 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Kierteen Ø	123,8 mm
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	185,7 mm

Terien lkm Z	12
Kokonaispituus L	180 mm
varren $\varnothing D_s$	56 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	4.7/8-12 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi