

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 2.3/4-4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130055 2.3/4-4
GTIN	4062406054809
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 4

Kierteen Ø: 69,85 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 63,36 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	63,36 mm
Kierteenousu	6,35 mm
Kierrettä/ tuuma	4
Kierteen syvyys	104,78 mm
Kierteen Ø	69,85 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Terien lkm Z	8

Kokonaispituus L	160 mm
Lastuava aine	HSS
Lastu-urien määrä	8
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	2.3/4-4 UNC
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi