

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 3-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 3-8
GTIN	4062406053789
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 76,2 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 73,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	76,2 mm
Terien lkm Z	8
Lastuava aine	HSS
Kierteennousu	3,175 mm
Kierrettä/ tuuma	8
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Alkureiän Ø	73,2 mm

Kierteen syvyys	114,3 mm
Lastu-urien määrä	8
Kokonaispituus L	160 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	3-8 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi