

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 2.1/4-4,5

Tilaustiedot

Tilausnumero	130056 2.1/4-4,5
GTIN	4062406055677
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS

Kierteen Ø: 57,15 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 45 mm

Varren nelikulmio □: 35 mm

Alkureiän Ø: 51,38 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	5,644 mm
Kierteen syvyys	85,73 mm
Alkureiän Ø	51,38 mm
Lastu-urien määrä	6
Kierteen Ø	57,15 mm
Varren nelikulmio □	35 mm
Lastuava aine	HSS
Kokonaispituus L	160 mm

Terien lkm Z	6
varren $\varnothing D_s$	45 mm
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	2.1/4-4,5 UNC LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi