

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 4.1/2-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 4.1/2-12
GTIN	4062406054281
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 114,3 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 112,3 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	12
Kokonaispituus L	180 mm
Kierteen Ø	114,3 mm
Lastuava aine	HSS
Varren nelikulmio □	44 mm
Kierteen syvyys	171,45 mm
Kierrettä/ tuuma	12

varren Ø D _s	56 mm
Kierteennousu	2,11 mm
Terien lkm Z	12
Alkureiän Ø	112,3 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	4.1/2-12 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi