

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 3.1/8-8**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130055 3.1/8-8
GTIN	4062406054953
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 79,375 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 76,4 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	8
Varren nelikulmio □	39 mm
Kierteen syvyys	119 mm
Kierteen Ø	79,375 mm
Kierteenousu	3,175 mm
Kierrettä/ tuuma	8
Kokonaispituus L	160 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Alkureiän Ø	76,4 mm
Lastu-urien määrä	8
Lastuava aine	HSS
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	3.1/8-8 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi