

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 2.1/2-18

Tilaustiedot

Tilausnumero	130056 2.1/2-18
GTIN	4062406055752
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 63,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 62,3 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	6
Kierrettä/ tuuma	18
Alkureiän Ø	62,3 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Kierteen Ø	63,5 mm
varren Ø D _s	50 mm
Kierteen syvyys	95,25 mm

Terien lkm Z	6
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteennousu	1,411 mm
Lastuava aine	HSS
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	2.1/2-18 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi