

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 3.3/4-10****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130055 3.3/4-10 |
| GTIN         | 4062406055196   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 95,25 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 93 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Kierteen Ø              | 95,25 mm  |
| Alkureiän Ø             | 93 mm     |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 56 mm     |
| Varren nelikulmio □     | 44 mm     |
| Kierteen syvyys         | 142,88 mm |
| Lastuava aine           | HSS       |
| Kierrettä/ tuuma        | 10        |
| Kokonaispituus L        | 180 mm    |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Lastu-urien määrä     | 10                                       |
| Kierteennousu         | 2,54 mm                                  |
| Terien lkm Z          | 10                                       |
| Kierretyyppi          | UNS                                      |
| Kierteen koko         | 3.3/4-10 UNS                             |
| Pinnoitus             | TiN                                      |
| Kylkikulma            | 60 astetta                               |
| Kierrenormi           | ASME B1.1                                |
| Toleranssiluokka      | 1B                                       |
| Toleranssiluokka      | 2B +0,20                                 |
| Toleranssiluokka      | 2B +0,10                                 |
| Toleranssiluokka      | 3B                                       |
| Toleranssiluokka      | 2B                                       |
| Toleranssiluokka      | 2B +0,05                                 |
| Etuviiste             | C  |
| Varsi                 | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys          | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla  | enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä     |
| Leikkaussuunta        | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirengas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi           | Kierretappi                              |