

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 3.3/4-16

Tilaustiedot

Tilausnumero	130051 3.3/4-16
GTIN	4062406054038
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 95,25 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 93,75 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS
varren Ø D _s	56 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Lastu-urien määrä	10
Kokonaispituus L	180 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Terien lkm Z	10

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	44 mm
Kierteen syvyys	142,88 mm
Alkureiän Ø	93,75 mm
Kierteen Ø	95,25 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	3.3/4-16 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi