

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 3.1/4-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130055 3.1/4-12
GTIN	4062406054991
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 82,55 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 80,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	12
Kierteen Ø	82,55 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen syvyys	123,83 mm
Lastu-urien määrä	8
Varren nelikulmio □	39 mm
Lastuava aine	HSS
varren Ø D _s	50 mm

Terien lkm Z	8
Alkureiän Ø	80,5 mm
Kierteennousu	2,11 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	3.1/4-12 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi