

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 3-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130056 3-16
GTIN	4062406056001
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 76,2 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 74,7 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	160 mm
varren Ø D _s	50 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Kierteen syvyys	114,3 mm
Terien lkm Z	8
Kierteen Ø	76,2 mm
Kierteen nousu	1,588 mm

Kierrettä/ tuuma	16
Lastuava aine	HSS
Alkureiän Ø	74,7 mm
Lastu-urien määrä	8
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	3-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi