

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 3.1/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130056 3.1/8-16
GTIN	4062406056063
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 79,375 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 77,85 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	77,85 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Lastuava aine	HSS
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Lastu-urien määrä	8
Kierrettä/ tuuma	16

Kierteen Ø	79,375 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen syvyys	119 mm
Terien lkm Z	8
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	3.1/8-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi