

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 5-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 5-16
GTIN	4062406054380
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 127 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 125,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierrettä/ tuuma	16
Alkureiän Ø	125,5 mm
Kierteen syvyys	190,5 mm
Lastu-urien määrä	12
Terien lkm Z	12
Lastuava aine	HSS
Kierteen Ø	127 mm

varren $\varnothing D_s$	56 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kierteennousu	1,59 mm
Varren nelikulmio $\square$	44 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	5-16 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi