

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 3.1/4-18**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 3.1/4-18
GTIN	4062406053833
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 82,55 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 81,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	82,55 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Lastuava aine	HSS
Varren nelikulmio □	39 mm
Alkureiän Ø	81,25 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Kierteen syvyys	123,83 mm

Kierteennousu	1,411 mm
Terien lkm Z	8
Kokonaispituus L	160 mm
Lastu-urien määrä	8
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	3.1/4-18 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi