

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 2.3/4-14

Tilaustiedot

Tilausnumero	130051 2.3/4-14
GTIN	4062406053635
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 69,85 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 68,25 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	68,25 mm
Terien lkm Z	8
Kierteen Ø	69,85 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Varren nelikulmio □	39 mm
Lastuava aine	HSS
Lastu-urien määrä	8

Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen syvyys	104,78 mm
varren $\varnothing D_s$	50 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	2.3/4-14 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi