

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 2.1/2-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130055 2.1/2-10
GTIN	4062406054663
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 63,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 61,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	61,2 mm
Kierteen syvyys	95,25 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Terien lkm Z	6
Kokonaispituus L	160 mm
Lastu-urien määrä	6
Lastuava aine	HSS
Kierteennousu	2,54 mm

varren $\varnothing D_s$	50 mm
Kierteen $\varnothing$	63,5 mm
Varren nelikulmio $\square$	39 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	2.1/2-10 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi