

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 2.1/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130056 2.1/8-16
GTIN	4062406055561
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 54 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 52,6 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	6
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Alkureiän Ø	52,6 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Kokonaispituus L	140 mm
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	80,96 mm

Kierteennousu	1,588 mm
Kierteen Ø	54 mm
Terien lkm Z	6
Varren nelikulmio □	32 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	2.1/8-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi