

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 4-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 4-10
GTIN	4062406054151
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 101,6 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 99,3 mm

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Kierteen Ø	101,6 mm
Lastu-urien määrä	12
Kierteennousu	2,54 mm
Varren nelikulmio □	44 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Lastuava aine	HSS

Alkureiän Ø	99,3 mm
Kierteen syvyys	152,4 mm
Terien lkm Z	12
Kokonaispituus L	180 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	4-10 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi