

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 4-8

Tilaustiedot

Tilausnumero	130056 4-8
GTIN	4062406056421
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 101,6 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 98,6 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	8
Lastuava aine	HSS
Terien lkm Z	12
Lastu-urien määrä	12
Kokonaispituus L	180 mm
varren Ø D _s	56 mm
Kierteen syvyys	152,4 mm

Kierteennousu	3,175 mm
Kierteen Ø	101,6 mm
Alkureiän Ø	98,6 mm
Varren nelikulmio □	44 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	4-8 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi