

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 3.3/4-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130055 3.3/4-16
GTIN	4062406055165
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 95,25 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 93,75 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	180 mm
Alkureiän Ø	93,75 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteen syvyys	142,88 mm
Kierteenousu	1,588 mm
Kierteen Ø	95,25 mm
Terien lkm Z	10
Varren nelikulmio □	44 mm

Lastu-urien määrä	10
varren Ø D _s	56 mm
Lastuava aine	HSS
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	3.3/4-16 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi