

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 3-12**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 3-12
GTIN	4062406053765
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 76,2 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 74,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	8
Kierteen syvyys	114,3 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Kierteennousu	2,11 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Lastuava aine	HSS
Alkureiän Ø	74,2 mm

Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen Ø	76,2 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Terien lkm Z	8
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	3-12 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi