

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 2.5/8-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 2.5/8-12
GTIN	4062406053581
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 66,675 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 64,7 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen Ø	66,675 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Kierteen syvyys	100 mm
Kierteennousu	2,11 mm
Alkureiän Ø	64,7 mm
varren Ø D _s	50 mm

Lastuava aine	HSS
Terien lkm Z	6
Lastu-urien määrä	6
Kierrettä/ tuuma	12
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	2.5/8-12 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi