

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 2.3/4-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 2.3/4-16
GTIN	4062406053628
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 69,85 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 68,35 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS
Kokonaispituus L	160 mm
Alkureiän Ø	68,35 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Terien lkm Z	8
Kierteen nousu	1,588 mm
Kierteen Ø	69,85 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	39 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Lastu-urien määrä	8
Kierteen syvyys	104,78 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	2.3/4-16 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi