

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 2.3/4-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130055 2.3/4-10
GTIN	4062406054786
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 69,85 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 67,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	2,54 mm
Lastu-urien määrä	8
Lastuava aine	HSS
Varren nelikulmio □	39 mm
Kierteen Ø	69,85 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Kierteen syvyys	104,78 mm
Kierrettä/ tuuma	10

Alkureiän Ø	67,5 mm
Terien lkm Z	8
Kokonaispituus L	160 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	2.3/4-10 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi