

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 2.7/8-8

Tilaustiedot

Tilausnumero	130055 2.7/8-8
GTIN	4062406054847
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 73,025 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 70 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	8
Kierteen Ø	73,025 mm
varren Ø D _s	50 mm
Kierteennousu	3,175 mm
Lastuava aine	HSS
Varren nelikulmio □	39 mm
Kierrettä/ tuuma	8
Kierteen syvyys	109,54 mm

Alkureiän Ø	70 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Lastu-urien määrä	8
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	2.7/8-8 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi