

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 4-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 4-12
GTIN	4062406054144
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 101,6 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 99,6 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	101,6 mm
Terien lkm Z	12
Lastu-urien määrä	12
Varren nelikulmio □	44 mm
Lastuava aine	HSS
Kierrettä/ tuuma	12
Alkureiän Ø	99,6 mm

Kierteennousu	2,11 mm
varren $\varnothing D_s$	56 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kierteen syvyys	152,4 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	4-12 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi