

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 3-14**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 3-14
GTIN	4062406053758
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 76,2 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 74,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS
Terien lkm Z	8
Kierteen Ø	76,2 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Lastu-urien määrä	8
Kierteen syvyys	114,3 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Kierteennousu	1,814 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Alkureiän Ø	74,5 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	3-14 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi