

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 4.5/8-12****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130051 4.5/8-12 |
| GTIN | 4062406054311 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 117,5 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 115,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------|
| varren Ø D _s | 56 mm |
| Terien lkm Z | 12 |
| Kierteen Ø | 117,5 mm |
| Kokonaispituus L | 180 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 12 |
| Lastu-urien määrä | 12 |
| Lastuava aine | HSS |

| | |
|------------------------|--|
| Kierteennousu | 2,11 mm |
| Kierteen syvyys | 176,2 mm |
| Varren nelikulmio □ | 44 mm |
| Alkureiän Ø | 115,5 mm |
| Kierretyyppi | UN-LH |
| Kierteen koko | 4.5/8-12 UN LH |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierrettyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |