

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 4.1/4-14****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130051 4.1/4-14 |
| GTIN         | 4062406054212   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 107,95 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 106,3 mm

**Tekninen kuvaus**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Lastu-urien määrä   | 12         |
| Kokonaispituus L    | 180 mm     |
| Kierteenousu        | 1,814 mm   |
| Terien lkm Z        | 12         |
| Lastuava aine       | HSS        |
| Varren nelikulmio □ | 44 mm      |
| Kierteen syvyys     | 161,925 mm |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| varren Ø D <sub>s</sub> | 56 mm                                    |
| Kierrettä/ tuuma        | 14                                       |
| Alkureiän Ø             | 106,3 mm                                 |
| Kierteen Ø              | 107,95 mm                                |
| Kierretyyppi            | UNS-LH                                   |
| Kierteen koko           | 4.1/4-14 UNS LH                          |
| Pinnoitus               | pinnoittamaton                           |
| Kylkikulma              | 60 astetta                               |
| Kierrenormi             | ASME B1.1                                |
| Toleranssiluokka        | 1B                                       |
| Toleranssiluokka        | 2B +0,20                                 |
| Toleranssiluokka        | 2B +0,10                                 |
| Toleranssiluokka        | 3B                                       |
| Toleranssiluokka        | 2B                                       |
| Toleranssiluokka        | 2B +0,05                                 |
| Etuviiste               | C  |
| Varsi                   | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys            | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla    | enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä     |
| Leikkaussuunta          | Vasen                                    |
| Kierretyökalun tyyppi   | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas              | ilman                                    |
| Tuotetyyppi             | Kierretappi                              |