

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 2.5/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 2.5/8-16
GTIN	4062406053574
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 66,675 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 65,15 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	6
Kierteen syvyys	100 mm
Kierrettä/ tuuma	16
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Lastuava aine	HSS
Lastu-urien määrä	6

Kierteennousu	1,588 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	39 mm
Kierteen Ø	66,675 mm
Alkureiän Ø	65,15 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	2.5/8-16 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi