

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 2.3/8-8

Tilaustiedot

Tilausnumero	130055 2.3/8-8
GTIN	4062406054595
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 60,325 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 57,3 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	50 mm
Kierteen Ø	60,325 mm
Terien lkm Z	6
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	90,49 mm
Alkureiän Ø	57,3 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierrettä/ tuuma	8

Lastu-urien määrä	6
Kierteennousu	3,175 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	2.3/8-8 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi