

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 2.1/8-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130056 2.1/8-8
GTIN	4062406055585
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 54 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 51 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	3,175 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kierteen Ø	54 mm
Kierrettä/ tuuma	8
varren Ø D _s	40 mm
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	80,96 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	32 mm
Lastu-urien määrä	6
Alkureiän Ø	51 mm
Terien lkm Z	6
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	2.1/8-8 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi