

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 4-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 4-14
GTIN	4062406054137
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 101,6 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 100 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,814 mm
Kierteen syvyys	152,4 mm
Kierteen Ø	101,6 mm
Varren nelikulmio □	44 mm
Lastuava aine	HSS
Kokonaispituus L	180 mm
Alkureiän Ø	100 mm

Lastu-urien määrä	12
varren Ø D _s	56 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Terien lkm Z	12
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	4-14 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi