

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 2.3/4-14**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130055 2.3/4-14
GTIN	4062406054762
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 69,85 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 68,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	1,814 mm
Lastu-urien määrä	8
Terien lkm Z	8
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen syvyys	104,78 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Kierteen Ø	69,85 mm
Kierrettä/ tuuma	14

Alkureiän Ø	68,25 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Lastuava aine	HSS
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	2.3/4-14 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi