

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 2.5/16-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130055 2.5/16-16
GTIN	4062406054557
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 58,737 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 45 mm

Varren nelikulmio □: 35 mm

Alkureiän Ø: 57,3 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,588 mm
Lastu-urien määrä	6
varren Ø D _s	45 mm
Kierteen syvyys	88,11 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen Ø	58,737 mm
Varren nelikulmio □	35 mm
Terien lkm Z	6

Alkureiän Ø	57,3 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Lastuava aine	HSS
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	2.5/16-16 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi