

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 3.3/4-14

Tilaustiedot

Tilausnumero	130056 3.3/4-14
GTIN	4062406056308
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 95,25 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 93,6 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	95,25 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Kierteennousu	1,814 mm
Lastuava aine	HSS
Terien lkm Z	10
Kokonaispituus L	180 mm
Varren nelikulmio □	44 mm

Lastu-urien määrä	10
Kierteen syvyys	142,88 mm
varren Ø D _s	56 mm
Alkureiän Ø	93,6 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	3.3/4-14 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi