

## Garant

### Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 2.3/4-20



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	130051 2.3/4-20
GTIN	4062406053604
Tuoteluokka	10N

#### Kuvaus

##### Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 69,85 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 68,67 mm

#### Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	39 mm
Terien lkm Z	8
Lastuava aine	HSS
Alkureiän Ø	68,67 mm
Kierteen syvyys	104,78 mm
Kierteen Ø	69,85 mm
Kierteennousu	1,27 mm

Kierrettä/ tuuma	20
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Lastu-urien määrä	8
Kokonaispituus L	160 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	2.3/4-20 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi