

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 2.1/4-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130056 2.1/4-14
GTIN	4062406055639
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 57,15 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 45 mm

Varren nelikulmio □: 35 mm

Alkureiän Ø: 55,5 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	35 mm
varren Ø D _s	45 mm
Kierteen syvyys	85,73 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Lastu-urien määrä	6
Terien lkm Z	6

Kierteen Ø	57,15 mm
Alkureiän Ø	55,5 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Lastuava aine	HSS
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	2.1/4-14 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi