

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 4.1/2-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130056 4.1/2-14
GTIN	4062406056537
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 114,3 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 112,65 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	171,45 mm
Terien lkm Z	12
varren Ø D _s	56 mm
Lastuava aine	HSS
Kokonaispituus L	180 mm
Alkureiän Ø	112,65 mm
Kierrettä/ tuuma	14

Kierteen Ø	114,3 mm
Lastu-urien määrä	12
Kierteennousu	1,814 mm
Varren nelikulmio □	44 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	4.1/2-14 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi