

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 3.5/8-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 3.5/8-12
GTIN	4062406054007
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 92,075 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 90,1 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierrettä/ tuuma	12
Varren nelikulmio □	44 mm
Terien lkm Z	10
varren Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Kierteen syvyys	138,11 mm
Kierteen Ø	92,075 mm
Alkureiän Ø	90,1 mm

Kierteennousu	2,11 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Lastu-urien määrä	10
Lastuava aine	HSS
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	3.5/8-12 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi