

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 3.7/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130056 3.7/8-16
GTIN	4062406056353
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 98,425 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 96,9 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	180 mm
Terien lkm Z	10
Varren nelikulmio □	44 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteennousu	1,588 mm
Kierteen syvyys	147,64 mm
Lastu-urien määrä	10

Lastuava aine	HSS
Kierteen Ø	98,425 mm
Alkureiän Ø	96,9 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	3.7/8-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi