

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 2.1/4-8**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130055 2.1/4-8
GTIN	4062406054533
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 57,15 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 45 mm

Varren nelikulmio □: 35 mm

Alkureiän Ø: 54,1 mm

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	45 mm
Lastuava aine	HSS
Kierteen Ø	57,15 mm
Kierrettä/ tuuma	8
Kierteen syvyys	85,73 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Lastu-urien määrä	6
Terien lkm Z	6

Alkureiän Ø	54,1 mm
Kierteennousu	3,175 mm
Varren nelikulmio □	35 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	2.1/4-8 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi