

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 3.1/8-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130055 3.1/8-12
GTIN	4062406054946
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 79,375 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 77,4 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	50 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Kierteennousu	2,11 mm
Kierteen syvyys	119 mm
Kierteen Ø	79,375 mm
Terien lkm Z	8
Lastuava aine	HSS
Kokonaispituus L	160 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	39 mm
Alkureiän Ø	77,4 mm
Lastu-urien määrä	8
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	3.1/8-12 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi