

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 4.7/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 4.7/8-16
GTIN	4062406054366
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 123,83 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 122,3 mm

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Lastu-urien määrä	12
Varren nelikulmio □	44 mm
Alkureiän Ø	122,3 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteennousu	1,59 mm
Terien lkm Z	12

Kierteen syvyys	185,74 mm
Kierteen Ø	123,83 mm
Lastuava aine	HSS
Kokonaispituus L	180 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	4.7/8-16 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi