

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 3.5/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 3.5/8-16
GTIN	4062406053994
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 92,075 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 90,55 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	180 mm
Kierteen syvyys	138,11 mm
Varren nelikulmio □	44 mm
Terien lkm Z	10
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteennousu	1,588 mm
Lastu-urien määrä	10

Alkureiän Ø	90,55 mm
Lastuava aine	HSS
Kierteen Ø	92,075 mm
varren Ø D _s	56 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	3.5/8-16 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi