

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 4.1/4-14

Tilaustiedot

Tilausnumero	130055 4.1/4-14
GTIN	4062406055349
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 107,95 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 106,3 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	107,95 mm
Terien lkm Z	12
Varren nelikulmio □	44 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Alkureiän Ø	106,3 mm
Lastuava aine	HSS
Lastu-urien määrä	12
Kierteennousu	1,814 mm

Kierrettä/ tuuma	14
varren Ø D _s	56 mm
Kierteen syvyys	161,925 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	4.1/4-14 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi