

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 2.1/2-20

Tilaustiedot

Tilausnumero	130055 2.1/2-20
GTIN	4062406054618
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 63,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 62,3 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	6
Kierteen Ø	63,5 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Alkureiän Ø	62,3 mm
Terien lkm Z	6
Kierteen syvyys	95,25 mm
Kierteennousu	1,27 mm

Kierrettä/ tuuma	20
varren Ø D _s	50 mm
Lastuava aine	HSS
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	2.1/2-20 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi