

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 2.3/8-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130056 2.3/8-8
GTIN	4062406055721
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 60,325 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 57,3 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	60,325 mm
Alkureiän Ø	57,3 mm
Kierrettä/ tuuma	8
Lastuava aine	HSS
Lastu-urien määrä	6
Varren nelikulmio □	39 mm
Kierteennousu	3,175 mm

Terien lkm Z	6
varren $\varnothing D_s$	50 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen syvyys	90,49 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	2.3/8-8 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi