

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 4.1/4-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130055 4.1/4-16
GTIN	4062406055332
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 107,95 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 106,45 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	12
varren Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Kierteen syvyys	161,925 mm
Terien lkm Z	12
Alkureiän Ø	106,45 mm
Lastuava aine	HSS
Kokonaispituus L	180 mm
Varren nelikulmio □	44 mm

Kierteen Ø	107,95 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteennousu	1,588 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	4.1/4-16 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi